

空気が変わると

カラダが変わる

一度でキレイ、 ワンパス除去率 No.1*

光触媒+電気の力によるW除去

高性能フィルターにプラズマの力でより強力な集塵能力を実現。

※あくまでも当社比です



ナノチタニアプレート光触媒



基材

● 活性酸素 (OHラジカル)

光触媒に紫外線が当たると、表面に活性酸素が発生します。

● 結晶イメージ

ナノ微細化した酸化チタン光触媒「ナノチタニアプレート」がウイルスや微細物質を強力吸着、徹底分解。

※プリマヴェーラOP-Z201A搭載
ナノメートル0.001 μ m
アセトアルデヒド約0.0004 μ m


ハイブリット光触媒

ハイブリット光触媒は、吸着した菌、ウイルスに対して除菌効果を発揮、ウイルスを不活性化させるだけではなく強力に酸化分解し消滅させます。

※プリマヴェーラ サークルPRO OP-Z 751A搭載

高性能な多機能フィルター

イオナイザー



イオナイザーで微細なホコリやチリを帯電させプラズマ力で除菌・脱臭します。

PM約2.5 μ m以下



高性能な多機能フィルターでミクロンサイズの粒子をろ過し脱臭します。

細菌約1.0 μ m
ウイルス約0.1 μ m
タバコの煙約0.3 μ m

プレフィルター






プレフィルターで比較的大きなホコリをキャッチします。

花粉約30 μ m
黄砂約4.0 μ m

美しい空気を作る圧倒的な除去範囲

*0.0004 μ m アセトアルデヒド臭い成分まで取除く

最大 480m³/h の大風量を実現 1台で最大 30畳 50m²をカバーします。
強力なウイルス分解・消臭 他では実現できないクリーンな空間を約束します。



外部研究機関の試験でも立証された除去能力
浮遊菌99%以上除去
試験期間：一般財団法人 北里環境科学センター
試験番号：北生発2018-0134号
試験方法：JEM1467 参考 (黄色ブドウ球菌)
試験機種：Bio Micron BM-S801A
除去能力：浮遊菌に対する抑制効果がある

BCG (結核菌) 99.0%以上除去
試験機関：公益財団法人 結核予防会 結核研究所
除去能力：浮遊菌に対する抑制効果がある

浮遊菌ウイルス99%除去
試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター
試験番号：第18071069001-0101号
試験方法：JEM1467
試験機種：Bio Micron BM-S801A
除去能力：浮遊菌に対する抑制効果がある

新幹線に採用される
信頼性と製品性能



プリマヴェーラ OP-Z201A

結核菌での除菌試験で効果を確認
機能を追求した 小型化汎用モデル

高性能空気清浄機 対応畳数：～20畳（32.4㎡）

- ・除菌・脱臭能力 99%以上
- ・集塵能力 99%以上
- ・高性能な多機能フィルターでミクロン単位の粒子もろ過
- ・マイナスイオンでリラックス効果
- ・独自技術のナノチタニアプレート光触媒により除菌
- ・抗ウイルス効果
- ・メンテナンスではフィルター交換が早い
- ・簡単・壁掛け設置も可能（取付金具はオプション商品）



プリマヴェーラ

形式	OP-Z201A
電源	AC100V±10% 50Hz/60Hz
適用面積	～20畳（32.4㎡）
消費電力	急速 90W 静音時 5W 待機時 3W
本体外寸法	W550 mm × H500 mm × D240 mm
重量	9 kg（スタンド含む）
使用温度範囲	+5～+35°C
使用湿度範囲	80%RH以下（但し、結露のないこと）
付属品	ACコード（1.8m）
オプション品	リモコン 壁掛け金具

プリマヴェーラサークル PRO OP-Z751A

360°から集塵
サークルプロなら部屋の隅々まで
綺麗な空気を届けられる

筒形空気清浄機 対応畳数：～30畳（50㎡）

- ・サークルフィルター D PRIMAVERA+PRO 仕様
ターボファン+ハイブリッド光触媒空気清浄機
- ・360度の吸込み口が大口径ターボファンと独自構造の
通風路に渦巻状に汚れた空気を強力に吸い込む
- ・0.3μm以上の粒子を99%以上除去
- ・高性能フィルターに多孔質活性炭を複合させた
ハイブリッド光触媒によりすばやくニオイを除去
- ・タッチパネル採用
- ・フィルター交換が簡単



プリマヴェーラ サークル PRO

形式	OP-Z751A
電源	AC100V±10% 50Hz/60Hz
適用面積	～30畳（50㎡）
消費電力	急速 80W 静音時 8W 待機時 1.6W
本体外寸法	Φ300 mm × H600 mm
重量	約 8 kg
使用温度範囲	+5～+35°C
使用湿度範囲	80%RH以下（但し、結露のないこと）
付属品	ACコード（1.8m）
オプション品	サークルフィルター D PRIMAVERA



株式会社島忠 法人営業部

FAX. 048-851-7732 URL. <http://www.shimachu.co.jp>
〒338-8511 埼玉県さいたま市中央区上落合8-3-32

お問合せはこちら ▶

TEL 048-851-7731

